



Principal

Gama de produtos	Phaseo
Tipo de produto ou componente	Módulo de bateria
Capacidade da bateria	7 Ah

Complementar

Limites da tensão de entrada	21...29 V
Tempo de carregamento	72 h
Corrente de carga	0,7 A
Velocidade de auto-descarga	9%, 3 meses 3%, 1 mês 15%, 6 meses
Acoplamento de saída	Paralelo
Altitude de funcionamento	2000 m
Marcação	CE
Peso líquido	6,5 kg

Ambiente

Certificações de produtos	CTP[RETURN]UL
Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-20...50 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,500 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	26,500 cm
Package 1 Weight	6,173 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	87,308 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Sem PVC	Sim


Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Módulo de bateria de 24 Vcc

Dimensões

mm
inch




ABL	a	b	c	G	H
8BPK24A03	184/7.24	138,5/5.45	131	156/6.14	83/3.27
8BPK24A07	170/6.69	155,5/6.12	131	152/5.98	100/3.94
8BPK24A12	236/9.29	155,5/6.12	131	218/3.94	100/3.94

(1) ABL8BPK24A03 (com kit ABL1A02)

Módulo de bateria de 24 Vcc

Montagem




Requisitos de fiação

Tipos de cabos e tamanhos de fios

	ABL 8BU24200	ABL 8BU24400
ABL 8BPK24A●● +/- mm²/AWG	6/10	10/6
	Cc	Nm 1,7 Nm max lb-in 15

Fiação do módulo de bateria de 24 Vcc

Diagrama de fiação



2 x ABL8PK24A0• em paralelo

Diagrama de fiação

