



Egenskaber

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti 9 IC
Produkttype	Skumringskontakt
Enheds forkortelse	IC2000
Medfølgende udstyr	Skumringssensor indendørs
Belastningstype	Glødelampe: 2600 W Halogenlampe: 2600 W Ikke-korrigeret lysstofrør: 2300 VA Serielt kompenseret lysstofrør: 2300 VA Parallel compensated fluorescent lamp: 730 VA (80 µF) Kompakte lysstofrør: 170 W < 2 W LED lamp: 30 W > 2 W LED lamp: 200 W

Produktinformationer

Enhedens anvendelse	Bygning
Antal kanaler	1
Effektforbrug i W	0,5 W stand by
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC +10 % -15 % ved 50/60 Hz
Maksimum sluttестrøm	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimum sluttестrøm	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektrisk isolationsklasse	Klasse II
Udgangstype	Tør kontakt
Nøjagtighed	+/- 0.25 s/day 25 °C
Kontakttype og sammensætning	1 NO
Tidsforsinkelse	20 s on "80 s" OFF
Lysjustering	2...2000 lux
Tilslutningsklemmer	2 x 0,5...2,5 mm² Skrueterminaler solid eller fleksibel 1 x 2,5 mm² Skrueterminaler solid eller fleksibel med krave
Montagevejledning	TH35 DIN-skinne i henhold til EN 60715
Højde	85,5 mm
Bredde	18 mm
Dybde	67 mm
Vægt	87,5 g
Overspændingskategori	Klasse 3
Mærkning	CE
Type af betjening	Ved ændring af lyset

Miljø

Omgivelsestemperatur under drift	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Relativ fugtighed	90 %, non-condensing
IP kapslingsklasse	IP20 IP66 (sensor)foran IP40 (sensor)bagved
Standarder	EN 60669-2-1

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,7 cm
Pakke 1 Længde	7,7 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Pakke 1 Vægt	124,0 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	60
Pakke 2 Højde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	7,922 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	 Oplysninger Om Udtjent Udstyr
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
-----------------	----

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------