



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti9 IHP
Nome abreviado do equipamento	IHP+
Tipo de produto ou componente	Interruputor horário digital programável
Aplicação do aparelho	Building
Tipo de bateria	Lítio
Número de canais	1
Available equipment	Chave de memória
Língua do utilizador	Italiano Português Francês Espanhol Holandês Inglês
Tonalidade	Branco RAL 9003)

Complementar

Tipo de carga	Lâmpada incandescente <= 2000 W Lâmpada halogénea <= 2000 W Tubo fluorescente com correcção paralela com balastro convencional <= 1300 W 140 µF) Lâmpada fluorescente compacta com electrónico <= 300 W Dual corrected fluorescent tube com balastro convencional <= 2000 W Tubo fluorescente sem correcção com balastro convencional <= 2000 W Tubo fluorescente com montagem dupla com balastro convencional <= 2000 W 2...8 W lâmpada LED <= 180 W < 2 W lâmpada LED <= 55 W
Corrente de comutação máxima	16 A - 250 V AC 1 4 A - 250 V AC 0,6
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V AC - 15...10 % a 50/60 Hz
Número de entradas	1 entrada(s) impulso e mantido
Precisão	+/- 0.25 s/day 25 °C
Duração do ciclo	24 horas + 7 dias
Número máximo de comutações	84
Duração mínima do intervalo	1 s
Função disponível	Operating hours counter Troca automática horário verão/inverno External input for override Programação de impulsos
Tipo de visor	LCD
Duração da bateria	10 ano(s)
Hora da cópia de segurança	10 years time and program saving
Tipo de definição	Função de ausência para férias PIN code Função aleatória
Ligações - terminais	2 x 0,5...2,5 mm² terminais sem parafusos
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	2
Largura	18 mm
Altura	90 mm

Profundidade	66 mm
Peso líquido	0,09 kg
Função	Pulse programming, random function, external input for override
Ausência para férias	Sim
Mudança temporal	Automático
Atualizado por	Nenhum
Código de compatibilidade	IHP

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-25...55 °C
Índice de protecção IP	IP20

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,3 cm
Package 1 Width	8,3 cm
Package 1 Length	10,6 cm
Package 1 Weight	128,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	86
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,721 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------