



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti9 IHP
Nome abreviado do equipamento	IHP
Tipo de produto ou componente	Interrupor horário digital programável
Aplicação do aparelho	Building
Tipo de bateria	Lítio
Número de canais	1
Available equipment	Programming kit Chave de memória
Língua do utilizador	Português Inglês Francês Italiano Alemão Espanhol
Tonalidade	Branco RAL 9003)

Complementar

Corrente de comutação máxima	16 A - 250 V AC 1 4 A - 250 V AC 0,6
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V AC - 15...10 % a 50/60 Hz
Precisão	+/- 0.5 s/day 25 °C
Duração do ciclo	24 horas + 7 dias
Número máximo de comutações	56
Duração mínima do intervalo	1 min.
Função disponível	Operating hours counter Troca automática horário verão/inverno
Tipo de visor	LCD
Duração da bateria	10 ano(s)
Hora da cópia de segurança	10 years time and program saving
Tipo de definição	PIN code Função de ausência para férias
Ligações - terminais	2 x 0,5...2,5 mm ² terminais sem parafusos
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	2
Largura	18 mm
Altura	90 mm
Profundidade	66 mm
Peso líquido	0,09 kg
Função	Nenhum
Ausência para férias	Sim
Mudança temporal	Automático
Atualizado por	Nenhum
Código de compatibilidade	IHP
Segmento de mercado	Residencial Pequenos edifícios

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-25...55 °C
Índice de protecção IP	IP20 B

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,300 cm
Package 1 Width	8,300 cm
Package 1 Length	10,600 cm
Package 1 Weight	125,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	86
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	11,366 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------