



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti9 STD
Tipo de produto ou componente	Auxiliar de indicação remota
Nome abreviado do equipamento	STD
Compatibilidade de produtos	Reguladores de potência
Função disponível	Deteção do tipo de carga automático

Complementar

Aplicação do aparelho	Building
Tipo de carga	230 V AC lâmpada halogénea 40...400 W 230 V AC lâmpada incandescente 40...400 W Lâmpada de halogéneo de baixa tensão com transformador electrónico 40...400 W Motor 40...200 W Baixa lâmpada de halogéneo de tensão com transformador convencional 40...400 W Lâmpada de halogéneo de baixa tensão com transformador toroidal 40...300 W
Tipo de Controlo	Controle local botão de pressão Controlo remoto botão de pressão
Consumo de potência	0,8 VA
Perdas térmicas	3 W
Tipo de entrada	Botão de pressão 4 permite controlar até 20 dimmers
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V AC +/- 10 % a 50 Hz
Tensão de entrada	12 .. 0,30 V CA / CC
Tipo de protecção	Protecção electrónica contra temperatura elevada Protecção electrónica contra sobrecargas Fusível térmico com percutor Protecção contra sobretensão electrónica
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	4
Auxiliares ligados	Máximo de 25 botões auxiliares, sem indicação de luz, distância: < 50 m Máximo cinco botões auxiliares com indicação luminosa, distância: < 50 m
Ligações - terminais	Terminais de parafuso, 2 cabo(s) 4 mm ² parte superior Terminais de parafuso, 5 cabo(s) 2,5 mm ² fundo
Maximum cable distance between devices	50 m
Altura	85 mm
Largura	36 mm
Profundidade	62 mm
Peso líquido	80 g

Ambiente

Índice de protecção IP	IP20
Normas	EN 60669-2-1
Directivas	73/23/EEC - diretiva baixa tensão 89/336/EEC - compatibilidade electromagnética
Temperatura do ar ambiente para operação	0...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	0...60 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	9,7 cm
Package 1 Length	9,7 cm
Package 1 Weight	155 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	18,5 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,22 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------