



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti9 STD
Tipo de produto ou componente	Auxiliar de indicação remota
Nome abreviado do equipamento	STD

Complementar

Aplicação do aparelho	Building
Tipo de carga	230 V AC lâmpada halógena 60...1000 W 230 V AC lâmpada incandescente 60...1000 W Baixa lâmpada de halógeno de tensão com transformador convencional 60...1000 W Motor 60...600 W
Tipo de Controlo	Controle local botão de pressão Controlo remoto botão de pressão
Consumo de potência	0,8 VA
Perdas térmicas	3 W
Tipo de entrada	Botão de pressão
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V AC +/- 10 % a 50 Hz
Tipo de protecção	Protecção electrónica contra temperatura elevada Protecção contra sobretensão electrónica Fusível térmico com percutor Protecção electrónica contra sobrecargas
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	8
Auxiliares ligados	Máximo de 25 botões auxiliares, sem indicação de luz, distância: < 50 m Máximo cinco botões auxiliares com indicação luminosa, distância: < 50 m
Ligações - terminais	Terminais de parafuso, 2 cabo(s) 4 mm² parte superior
Altura	85 mm
Largura	72 mm
Profundidade	62 mm
Peso líquido	120 g

Ambiente

Índice de protecção IP	IP20
Normas	EN 60669-2-1
Directivas	73/23/EEC - diretiva baixa tensão 89/336/EEC - compatibilidade electromagnética
Temperatura do ar ambiente para operação	0...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	0...60 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	183,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,228 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------