



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti9 STD
Tipo de produto ou componente	Auxiliar de indicação remota
Nome abreviado do equipamento	STD
Função disponível	Detecção do tipo de carga automático

Complementar

Aplicação do aparelho	Building
Tipo de carga	Lâmpada halogénea <= 400 W Lâmpada incandescente <= 400 W Lâmpada fluorescente compacta, regulável <= 80 W Lâmpada LED, regulável <= 60 W Lâmpada de halogéneo de baixa tensão com transformador electrónico <= 300 W Lâmpada de halogéneo de baixa tensão com transformador ferromagnético <= 400 W
Tipo de Controlo	Controle local botão de pressão Controlo remoto botão de pressão
Consumo de potência	0,8 VA
Perdas térmicas	3 W
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V AC - 15...10 % a 50 Hz
Tensão de entrada	8...230 V CA / CC
Tipo de protecção	Protecção electrónica contra sobrecargas Protecção electrónica contra temperatura elevada
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	2
Auxiliares ligados	Maximum 10 auxiliary push-buttons without light indication, distância: < 100 m
Tipo de regulador	Dimmer with memory
Altura	85 mm
Largura	18 mm
Profundidade	60 mm
Peso líquido	65 g

Ambiente

Índice de protecção IP	IP20
Normas	EN 60669-2-1 EN 60669-1
Directivas	2006/95/EC -diretiva baixa tensão 2004/108/EC - compatibilidade electromagnética
Temperatura do ar ambiente para operação	-30...50 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-20...70 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,3 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	3,3 cm
Package 1 Weight	104,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	86
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,404 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------