



Egenskaber

Produkttype	Dæksel
Mounting location	Opvarmede rum med tør luft og ubetydelig lufforurening indkøbscentre og parkeringsområder

Produktinformationer

Arbejdsvinkel	90 °
Retning på ændringsstykke	Vertikal
Anvendes til	Rising stk. KB184 til kabelbakke 35 mm højde og 100 mm bredde Rising stk. KB184 til kabelbakke 60 mm højde og 100 mm bredde Rising stk. KB184 til kabelbakke 85 mm højde og 100 mm bredde Rising stk. KB184 til kabelbakke 110 mm højde og 100 mm bredde Rising stk. KB284 til kabelbakke 35 mm højde og 100 mm bredde Rising stk. KB284 til kabelbakke 60 mm højde og 100 mm bredde Rising stk. KB284 til kabelbakke 85 mm højde og 100 mm bredde Rising stk. KB284 til kabelbakke 110 mm højde og 100 mm bredde
Montage	Uden skrue
Material with surface treatment	Stål forgalvaniseret
Corrosion class	C2
Vægt	0,091 kg

Forpackningsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	111 g
Forpakning 1 højde	1 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 længde	13 cm
Enhedstype forpakning 2	BB1
Antal enheder forpakning 2	10
Forpakning 2 højde	5,8 cm
Forpakning 2 bredde	10,2 cm
Forpakning 2 længde	12,6 cm
Enhedstype forpakning 3	P12
Antal enheder forpakningstype 3	120
Forpakning 3 vægt	13,32 kg
Forpakning 3 højde	33,5 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 længde	120 cm

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------