



Egenskaber

Range	"Stago"
Produkttype	Dæksel
Mounting location	Opvarmede rum med tør luft og ubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder

Produktinformationer

Arbejdsvinkel	90 °
Retning på ændringsstykke	Vertikal
Anvendes til	Rising stk. KG281 til kabelbakke 35 mm højde og 400 mm bredde Rising stk. KG281 til kabelbakke 60 mm højde og 400 mm bredde Rising stk. KG281 til kabelbakke 85 mm højde og 400 mm bredde Rising stk. KG281 til kabelbakke 110 mm højde og 400 mm bredde Rising stk. KB184 til kabelbakke 35 mm højde og 400 mm bredde Rising stk. KB184 til kabelbakke 60 mm højde og 400 mm bredde Rising stk. KB184 til kabelbakke 85 mm højde og 400 mm bredde Rising stk. KB184 til kabelbakke 110 mm højde og 400 mm bredde Rising stk. KB284 til kabelbakke 35 mm højde og 400 mm bredde Rising stk. KB284 til kabelbakke 60 mm højde og 400 mm bredde Rising stk. KB284 til kabelbakke 85 mm højde og 400 mm bredde Rising stk. KB284 til kabelbakke 110 mm højde og 400 mm bredde
Montage	Uden skrue
Material with surface treatment	Stål forgalvaniseret
Corrosion class	C2
Længde	126 mm
Vægt	0,326 kg

Forpackningsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	368 g
Forpakning 1 højde	1 cm
Forpakning 1 bredde	13 cm
Forpakning 1 længde	40 cm
Enhedstype forpakning 2	BB1
Antal enheder forpakning 2	10
Forpakning 2 højde	6 cm
Forpakning 2 bredde	12,6 cm
Forpakning 2 længde	40,2 cm
Enhedstype forpakning 3	P12
Antal enheder forpakningstype 3	80
Forpakning 3 vægt	29,44 kg
Forpakning 3 højde	33,5 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 længde	120 cm

