



Principal

Alcance	Enerlin'X
Nome do produto	Link
Tipo de produto ou componente	Gateway
Nome abreviado do equipamento	Link150
Aplicação do aparelho	Porta de entrada
External supply	Alimentação externa 19.2...26.4 V DC, <500 mA
PoE	Dispositivo de fonte de alimentação PoEem conformidade com IEEE 802.3af
Número de porta	2
Gateway de comunicações	Ethernet/fieldbus

Complementar

Consumo de corrente	130 mA a 24 V CC via fonte de alimentação externa 20 °C) 65 mA a 48 V CC via PoE 20 °C)
Consumo de potência em W	15 W via PoE
Tipo de rede de comunicação	Ethernet, Ethernet Modbus TCP/IP ligação em cadeia par / ímpar ou nenhuma 10/100 Mbit/s Ethernet, PoE 15W (Power over Ethernet) par / ímpar ou nenhuma 10/100 Mbit/s Ethernet, FTP par / ímpar ou nenhuma 10/100 Mbit/s Ethernet, HTTP par / ímpar ou nenhuma 10/100 Mbit/s Ethernet, SNMP par / ímpar ou nenhuma 10/100 Mbit/s Ethernet, Modbus TCP/IP par / ímpar ou nenhuma 10/100 Mbit/s RS232, Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX) par / ímpar ou nenhuma 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 bauds RS232, Modbus ASCII par / ímpar ou nenhuma 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000 or 57600 bauds RS232, secundário de linha Série Modbus par / ímpar ou nenhuma 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 bauds RS485, Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX) par / ímpar ou nenhuma 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 bauds RS485, Modbus ASCII par / ímpar ou nenhuma 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 bauds RS485, secundário de linha Série Modbus par / ímpar ou nenhuma 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 bauds
Paridade	Par / ímpar ou nenhuma
Protocolo da porta de comunicação	Ethernet Modbus TCP/IP ligação em cadeia, isolamento 6 kV Modbus TCP/IP, isolamento 6 kV Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX), principal - 2 ou 4 fios, isolamento 2,5 kV Modbus ASCII, principal - 2 ou 4 fios, isolamento 2,5 kV Modbus RTU e ASCII, escravo - 2 ou 4 fios, isolamento 2,5 kV
Suporte da porta de comunicação	RJ45 Ethernet RJ45 RS232 RJ45 RS485
Número de entradas	0
Número de saídas	0
Ligações - terminais	Fonte de alimentação bloco do terminal de parafusos parte superior) 0,2... 1,5 mm ² cabo(s) rígido Fonte de alimentação bloco do terminal de parafusos parte superior) 0,2... 1,5 mm ² cabo(s) flexível com extremidade do cabo Fonte de alimentação bloco do terminal de parafusos parte superior) 0,2... 1,5 mm ² cabo(s) flexível sem extremidade do cabo
Binário de aperto	Fonte de alimentação 0,3 N.m plano chave de fendas 3 mm

Comprimento da tira do fio	Fonte de alimentação: 7 mm for conector superior connection
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN de 35 mm
Certificações de produtos	cULus[RETURN]FCC Classe A[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]UL[RETURN]cUL
Normas	IEC 60950-1 UL 61010-2-201 UL 61010-1 CSA C22.2 No 60950-1 AS/NZS 60950-1 UL 60950-1 IEC 61000-6-2
Profundidade	72 mm
Altura	105 mm
Largura	71 mm
Peso líquido	175 g
Serviços web	Servidor web
Sinalização local	LED: para actividade de porta Ethernet (ETH1) LED: para actividade de porta Ethernet (ETH2) LED: para estado do módulo LED: para estado de comunicação da rede (Estado da Rede) LED: para comunicação RS232) LED: para comunicação RS485)
Código de compatibilidade	EGX150

Ambiente

Humidade relativa	5...95 % a 55 °C sem condensação
Grau de protecção IP	IP40 painel frontal (em recinto)) IP30 embalagem) IP20 bloco de terminais)
Robustez mecânica	Vibrações em funcionamento1 Gn, 5 Hz...150 Hzem conformidade com IEC 60068-2-6 Vibrações desactivado1 Gn, 5 Hz...150 Hzem conformidade com IEC 60068-2-6 Choques em funcionamento10 gn Durante 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27 Choques desactivadoGn 15 para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27 Solavancos desactivado100 jolts/axle, 15 Gn for 6 msem conformidade com IEC 60068-2-29 Resistência à queda livre1.2 m
Compatibilidade electromagnética	Imunidade para ambientes industriais conforming to EN 61000-6-2 Imunidade para ambientes industriais conforming to CISPR 24 Emissões por condução e por radiação conforming to FCC Parte 15 classe B Emissões por condução e por radiação conforming to EN 55022 Emissões por condução e por radiação conforming to CISPR22 Descarga electrostática - test level: 8 kV POR ar, 6 kV POR contacto B conforming to EN 61000-4-2 Campos RF com radiação - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz A conforming to EN 61000-4-3 Campos RF com radiação - test level: 3 V/m, 1 MHz...3 GHz A conforming to EN 61000-4-3 Teste de imunidade momentânea rápida nível 4 conforming to EN 61000-4-4 Rajadas momentâneas rápidas classe 3 conforming to EN 61000-4-12 Sobretensões - test level: NÍVEL 4 B (1,2/50 µs) conforming to EN 61000-4-5 Perturbações de RF por condução - test level: 10 V conforming to EN 61000-4-6 Perturbações de RF por condução conforming to CISPR 11 Campo magnético na frequência de potência - test level: 30 A / m class 5 conforming to EN 61000-4-8 Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão - test level: 100 %, 20 ms B conforming to EN 61000-4-11 Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão - test level: 60 %, 200 ms B conforming to EN 61000-4-11 Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão - test level: 30 %, 500 ms conforming to EN 61000-4-11
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Grau de poluição	2

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	12,5 cm
Package 1 Weight	304 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,87 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	72 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------