




#### Fő jellemzők

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Asfora                                    |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kapcsoló                                  |
| Készülék bemutatása          | Mechanizmus rögzítőkerettel               |
| Billentyűk száma             | 1,0                                       |
| Kapcsolási funkció           | Váltó                                     |
| Terhelés típusa              | Energiatakarékos lámpák ballasztal: 100 W |
| Színárnyalat                 | Antracit                                  |
| A csomagolás típusa          | Tasakos                                   |

#### Kiegészítő jellemzők

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Készülék felszerelése           | Süllyesztett                        |
| Teljesítménytartomány           | 2300 W                              |
| Névleges áram                   | 10 AX -250 V AC                     |
| Kábelek száma                   | 2 vezeték(ek)2,5 mm <sup>2</sup>    |
| Kábel merevsége                 | Rugalmas<br>Merev<br>Tömör sodrott  |
| Vezeték hosszúság               | 13,0 mm                             |
| Anyag                           | ABS (akrilonitril-butadién-sztirol) |
| Felületkezelés                  | Festett                             |
| Vezető anyaga                   | Réz                                 |
| Rögzítési mód                   | Csavarok vagy karmok51...70 mm      |
| Csatlakozások - bekötési pontok | Rugós bekötés                       |
| Szélesség                       | 71 mm                               |
| Magasság                        | 71 mm                               |
| Mélység                         | 43,0 mm                             |
| Kiálló mélység                  | 15 mm                               |
| Nettó súly                      | 0,05975 kg                          |

#### Környezet

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Szabványok                                          | IEC 60669-1              |
| Terméktanúsítványok                                 | TSE[RETURN]VDE[RETURN]NF |
| Minőségi címkék                                     | CE<br>UKR                |
| IP védettség fok                                    | IP20                     |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -5...40 °C               |

#### Csomagolási egység

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1        |
| 1. csomag magassága                 | 4,000 cm |
| 1. csomag szélessége                | 8,000 cm |
| 1. csomag hossza                    | 8,000 cm |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag súlya                      | 59,200 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10        |
| 2.csomag magassága                   | 9,500 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 18,500 cm |
| 2. csomag hossza                     | 27,500 cm |
| 2. csomag súlya                      | 666,000 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S04       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 120       |
| 3.csomag magassága                   | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 40,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 60,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 8,529 kg  |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| EU RoHS irányelv              | Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>                                   |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                          |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                                            |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                    |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |