



Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo telefoniczne
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Rodzaj gniazda telefonicznego	RJ11 (4 zestyki)
Odcień koloru	Aluminium
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób mocowania	Pazury 51...80 mm
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe
Sztynność kabla	Sztynny Elastyczny
Materiał przewodnika	Miedź
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	38 mm
Głębokość wystawiania	9 mm
Stopień ochrony IP	IP20
Masa produktu	0,049 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,100 cm
Długość opakowania 1	16,000 cm
Waga opakowania 1	52,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,400 cm
Szerokość opakowania 2	18,500 cm
Długość opakowania 2	27,500 cm
Waga opakowania 2	690,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	9,532 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------