



Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy alkatrész típusa	Adatcsatlakozó
Készülék bemutatása	Komplett termék
Készülék alkalmazás	Kommunikáció
Kábel árnyékolás típusa	UTP
Adataaljzat típusa	RJ45
A csomagolás típusa	Tasakos
Színárnyalat	Fehér
Fő színárnyalat	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Aljzatszám	1
Kommunikációs hálózati kategória	5e
Csatlakozások - bekötési pontok	IDC
Kábelek száma	1 vezeték(ek)
Kábel merevsége	Merev
Felületkezelés	Fényes
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Vezető anyaga	Réz
Rögzítési mód	Karmok51...80 mm
Magasság	83 mm
Szélesség	83 mm
Mélység	48 mm
Kiálló mélység	9 mm
Nettó súly	0,063 kg

Környezet

IP védettség fok	IP20
------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	65,800 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	730,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04

Egységek száma 3. csomagban	120
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	9,329 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------