



Fő jellemzők

Termékválaszték	Asfora
Termékcsalád	Asfora
Termék vagy alkatrész típusa	Kábelkivezető
Készülék bemutatása	Komplett termék
Névleges áram	25 A -250 V AC
Színárnyalat	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Anyag	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Vezetékek száma	3 0...10 mm ² esetén merev vagy rugalmas
Csatlakozóblokk funkció	Nulla, fázis, védő föld
Felületkezelés	Fényes
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	48 mm
Rögzítési mód	Karmok, a karmok tartománya: 56...74 mm Csavarok
Kiálló mélység	19,85 mm
Nettó súly	0,05613 kg

Környezet

Minőségi címkék	CE
IP védettségi fok	IP20

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,000 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1. csomag hossza	8,500 cm
1. csomag súlya	74,800 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	805,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm

3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	10,293 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre