



### Fő jellemzők

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Termékválaszték              | Asfora                             |
| Termékcsalád                 | Asfora                             |
| Termék vagy alkatrész típusa | Keret                              |
| Sorolás száma                | 2-es sorolás                       |
| Telepítési irány             | Vízszintes                         |
| A csomagolás típusa          | Tasakos                            |
| Színárnyalat                 | Bronz                              |
| Anyag                        | ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) |
| Magasság                     | 83 mm                              |

### Kiegészítő jellemzők

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Felületkezelés    | Fényes   |
| IP védettségi fok | IP20     |
| Szélesség         | 154 mm   |
| Mélység           | 9 mm     |
| Kiálló mélység    | 9 mm     |
| Nettó súly        | 0,007 kg |

### Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 1,000 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 9,000 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 16,500 cm |
| 1. csomag súlya                      | 21,000 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 25        |
| 2. csomag magassága                  | 9,500 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 18,500 cm |
| 2. csomag hossza                     | 27,500 cm |
| 2. csomag súlya                      | 598,000 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 150       |
| 3. csomag magassága                  | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 3,943 kg  |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                                                            |
| REACH rendelet                | <a href="#"> REACH Nyilatkozat</a>                                                                             |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#"> EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Kínai RoHS rendelet           | <a href="#"> Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | <a href="#"> Igen</a>                                                                                          |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#"> A Termék Környezeti Profilja</a>                                                                  |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                                                           |