



Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Liczba zespołów	2 zespoły
Kierunek instalowania	Pionowy
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack
Odcień koloru	Kremowy
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wysokość	154 mm

Parametry uzupełniające

Wykończenie powierzchni	Lśniący
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	83 mm
Głębokość	9 mm
Głębokość wystawiania	9 mm
Masa produktu	0,019 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,000 cm
Szerokość opakowania 1	9,000 cm
Długość opakowania 1	16,500 cm
Waga opakowania 1	21,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	18,500 cm
Długość opakowania 2	27,500 cm
Waga opakowania 2	604,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	150
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	4,044 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------