



Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy alkatrész típusa	Kártyás kapcsoló
Készülék bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Kapcsolási funkció	Egypólusú
Színárnyalat	Antracit
A csomagolás típusa	Tasakos

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Helyi jelzés	LED
Teljesítménytartomány	2300 W
Névleges áram	10 A -250 V AC
Kábelek száma	2 vezeték(ek)2,5 mm ²
Kábel merevsége	Rugalmas Merev Tömör sodrott
Vezeték hosszúság	13,0 mm
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Felületkezelés	Festett
Vezető anyaga	Réz
Rögzítési mód	Csavarok vagy karmok51...70 mm
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Szélesség	71 mm
Magasság	71 mm
Mélység	53,0 mm
Kiálló mélység	23 mm
Nettó súly	0,0738 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	TSE[RETURN]VDE
Minőségi címkék	CE UKR
IP védettség fok	IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...40 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	7,000 cm
1. csomag hossza	9,500 cm
1. csomag súlya	73,000 g

2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	8
2.csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	658,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	96
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	8,525 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.