



Egenskaber

Sortiment	EVlink
Produktnavn	"EVlink Wallbox"
Produkttype	Ladestation
Enheds forkortelse	"EVH2"
Beskrivelse af poler	3P + N
Montagemåde	Vægmonteret
Type	Standard
Maks. effekt	11 kW 16 A
Antal ladepunkter	1
Tilslutning til køretøjet	Kontakt udtag T2
Adgangssystem	Key

Produktinformationer

Nominel forsyningsspænding	380...415 V AC 50/60 Hz
Earthing system	TT TN
Antal indgange	1
Indgangstype	Kontakt til strøm limitation Kontakt til delayed charging
Betjening	1 hvid knap, funktion: stop/restart Grøn knap, funktion: cable unlocking
Lokal indikering	1 multi-farve LED, funktion: status indication
Højde	480 mm
Bredde	331,5 mm
Dybde	170 mm
Vægt	5,6 kg
Farve	Hvid (RAL 9003) Grå (RAL 7016)
Standarder	IEC 62196-2 IEC 61851-22 IEC 61851-1 IEC 62196-1
Produktcertificeringer	CB CE

miljø

IP kapslingsklasse	IP54 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK10 i henhold til IEC 62262
Temperatur ved drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...80 °C
Relativ fugtighed	5...95 %

Forpackningsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	8,397 kg
Forpakning 1 højde	25,5 cm
Forpakning 1 bredde	53,5 cm
Forpakning 1 længde	40,0 cm

Enhedstype forpakning 2	P06
Antal enheder forpakning 2	4
Forpakning 2 vægt	42,088 kg
Forpakning 2 højde	77,0 cm
Forpakning 2 bredde	80,0 cm
Forpakning 2 længde	60,0 cm

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Oplysninger Om Udtjent Udstyr

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------