



Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Szekrény típusa	Moduláris szekrény
18 mm-es modulok száma soronként	12

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm-es osztások	24
Összesen 18 mm-es modulok	24
A sín típusa	DIN
A telepítés típusa	Beltéri
Csatlakozóblokk funkció	Föld / nulla
A sorkapcsok száma	2 föld / nulla (csavart) mellett 17 kimenők
Kábelbemenet	Kikönyvités kábel bevezetéséhez
Mellső burkolat típusa	Teli ajtó
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (180 °)
Névleges áramerősség	63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	400 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	2,5 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V
Szekrény anyaga	Szekrény: önkiló mőanyag
Szélesség	Kőlső: 256 mm
Magasság	Kőlső: 326 mm
Mőlység	Kőlső: 96 mm
Szín	Fehér (RAL 9003)
Nettó súly	1260 g

Környezet

Szabványok	IEC 60670-1-24
Tőzellenállási képesség	650 °C (180 min) megfelel IEC 60695-2-12
IP védettség szint	IP40 megfelel MSZ EN 60529 (zárt állapot) IP30 megfelel MSZ EN 60529 (nyíltan szerelt)
IK védettség fok	IK07 conforming to IEC 62262
Szennyezettség fok	2
Mőködéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-15...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,5 cm
1. csomag szélessége	25,5 cm
1. csomag hossza	33 cm
1. csomag súlya	1,148 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék