



### Fő jellemzők

Termékcsalád	EasyLogic
Termék vagy komponens típusa	Tokozás
Szekrény típusa	Moduláris szekrény
Soronként 18 mm-es modulok száma	12

### Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Süllyesztett
9 mm furattávolság	24
A vízszintes sorok száma	2
Összesen 18 mm-es modulok	24
A sín típusa	DIN
Telepítés típusa	Beltéri
Sorkapocs funkciója	Föld / nulla
A sorkapcsok száma	2 föld / nulla (csavart) mellett 17 kimenők
Kábelbemenet	Cső belépés
Mellső burkolat típusa	Füstös
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (180 °)
Névleges áramerősség	63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	400 V AC
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	2,5 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V
Szekrény anyaga	Szekrény: önkioltó műanyag
Szélesség	Külső: 300 mm
Magasság	Külső: 345 mm
Mélység	Külső: 100 mm
Szín	Fehér (RAL 9003)
Súly	1400 g

### Környezet

Szabványok	IEC 60670-1-24
Tűzellenállási képesség	650 °C ( 180 min ) megfelel IEC 60695-2-12
IP védettség szint	IP405 megfelel IEC 60529 (zárt állapot) IP31 megfelel IEC 60529 (nyíltan szerelt)
IK védettség szint	IK08 megfelel IEC 62262
Szennyezettségi fok	3
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-15...70 °C

## Csomagolási egység

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	30 cm
Package 1 Length	35 cm
Package 1 Weight	1,294 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék