

EZC100H3050

devre kesici Easypact EZC100H - TMD - 50 A -
3 kutup 3d



Ana

Ürün serisi	EasyPact
Ürün ya da bileşen tipi	Devre kesici
Ürün grubu	Easypact EZC100H
Devre kesici adı	Easypact EZC100H
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Kutup tanımı	3P
Korumalı kutup açıklaması	3t
Şebeke tipi	AC DC
Şebeke frekansı	50/60 Hz
[In] nominal akım	50 A -de 40 °C
[Ui] nominal yalıtım voltajı	690 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV 'e uygun IEC 60947-2
[Ue] nominal çalışma voltajı	550 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 250 V DC 'e uygun IEC 60947-2
Derece kodu	H
Kesme kapasitesi	10 KA Icu -de 125 V DC 1P 'e uygun IEC 60947-2 10 KA Icu -de 250 V DC 2P 'e uygun IEC 60947-2 10 KA Icu -de 550 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 100 KA Icu -de 110...130 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 100 KA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 20 KA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 30 KA Icu -de 380 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 30 kA Icu -de 400...415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	15 KA -de 380 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 5 KA -de 125 V DC 'e uygun IEC 60947-2 5 KA -de 250 V DC 'e uygun IEC 60947-2 50 KA -de 110/130 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 50 KA -de 220/230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 5 KA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 2,5 KA -de 550 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 7,5 kA -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygun IEC 60947-2
Kullanım kategorisi	Kategori A
Açma Birimi Adı	TM-D
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Açma birimi derecesi	50 A -de 50 °C
Koruma türü	Aşırı yük koruması Kısa devre koruması
Kirletme derecesi	3 'e uygun IEC 60664-1 3 'e uygun IEC 947-1

Bu belgede verilen bilgiler, ürünler ile ilgili genel açıklamalar ve/veya burada bahsedilen ürünlerin performansını ile ilgili teknik özellikleri içermektedir. Bu belgeler, bu ürünlerin belirli kullanıcı uygulamalarına uygunluğunu ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılmamaz ve bunların yerine geçmez. İlgili özel uygulamaya veya kullanıma dair uygun ve eksiksiz risk analizinin gerçekleştirilmesi, değerlendirme yapılması ve ürünlerin test edilmesi, kullanıcının veya entegratörün sorumluluğundadır. Schneider Electric Industries SAS ve yan kuruluşları veya bağlı şirketleri, burada bulunan bilgilerin kötüye kullanımından sorumlu veya yükümlü değildir.

Tamamlayıcı

Kontrol tipi	Geçiş
Montaj Tipi	Sabit
Montaj desteği	Arka plaka
Üst bağlantı	Ön
Aşağı bağlantı	Ön
Mekanik dayanıklılık	8500 cycles
Elektrik dayanıklılığı	Kategori A: 1500 cycles 415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Bağlantı aralığı	25 mm
Cihaz üzeri sinyalizasyon	Pozitif kontak göstergesi
Nötr koruma ayarı	Korumasız
Toprak kaçağı koruması	Yok
Yükseklik	130 mm
Genişlik	75 mm
Derinlik	60 mm

Ortam

Standartlar	JIS C8201-2-2 EN/IEC 60947-1 GB/T 14048,2 EN/IEC 60947-2
IP koruma derecesi	IP20 'e uygun IEC 60529
IK koruma derecesi	IK07 conforming to IEC 62262
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama ortam koşulları	-35...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	14,0 cm
Package 1 Weight	785,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,774 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	50,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	172,376 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu  EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı

RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------