



Ana

Seri	Linergy
Ürün adı	FT
Ürün grubu	GV1G
Ürün ya da bileşen tipi	Terminal bloğu
Aksesuar / ayrı parça kategorisi	Bağlantı aksesuarı
Kutup tanımı	3P
Seri uyumluluğu	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys U TeSys LS1

Tamamlayıcı

[Ie] nominal çalışma akımı	63 A
Montaj konumu	Üst
IP koruma derecesi	IP20 'e uygun IEC 60529
[Ui] nominal yalıtım voltajı	690 V 'e uygun IEC 60947-1
Bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminalleri 1 katı AWG 4 Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1,5...16 mm ² esnek ile Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1,5...16 mm ² esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1,5...25 mm ² katı Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1,5...4 mm ² esnek ile Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1,5...6 mm ² katı Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1,5...4 mm ² esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 1 esnek AWG 4
Sıkma torku	1,7 N.M - üzerinde vida kelepçesi terminalleri 2,2 N.m - üzerinde konnektör
Ürün ağırlığı	0,04 kg

Ortam

Ürün sertifikaları	CE[RETURN]UKCA
--------------------	----------------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	5 cm
Package 1 Length	5,5 cm
Package 1 Weight	48 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,678 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1120
Package 3 Height	77 cm

Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	68,18 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------