



Ana

Seri	Linergy
Ürün adı	FT
Ürün grubu	GV2AF
Ürün ya da bileşen tipi	Kombinasyon bloğu
Aksesuar / ayrı parça kategorisi	Bağlantı aksesuarı
Seri uyumluluğu	TeSys GV2 TeSys Deca

Tamamlayıcı

Ürün uyumluluğu	LC1D09...D38
Kutup tanımı	3P
[Ie] nominal çalışma akımı	32 A
Set başına Miktar	10'lu set
Ürün ağırlığı	0,016 kg

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,500 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	22,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	15,000 cm
Package 2 Weight	268,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	140
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,196 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu  EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet

Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------