



Principal

Alcance	TeSys
Nome abreviado do equipamento	GV2ME
Tipo de produto ou componente	Arrancador do motor
Tipo de arrancador do motor	Não inversor
Identificação de pólos	3P
Categoria de utilização	AC-3 AC-3e
Alimentação do motor kW	1,1 kW a 400/415 V AC 50/60 Hz 1,5 kW a 400/415 V AC 50/60 Hz 1,5 kW a 440 V AC 50/60 Hz 1,5 kW a 500 V AC 50/60 Hz 2,2 kW a 500 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V CA 50/60 Hz
Corrente de disparo magnético	51 A

Complementar

Composição do dispositivo	1 contactor de 3 pólos 1 disjuntor de motor de Tipo GV2ME 1 bloco de combinação GV2AF01
Tipo de coordenação	Tipo 1
Thermal protection adjustment range	2,5...4 A
Poder de corte	50 KA Iq a 400/415 V AC 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-4-1 50 KA Iq a 440 V AC 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-4-1 50 KA Iq a 500 V AC 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-4-1
Peso líquido	0,46 kg
Altura	152 mm
Largura	45 mm
Profundidade	87 mm

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	15,8 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	450,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,75 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------