




Ana

Seri	TeSys
Ürün grubu	GV3A
Ürün ya da bileşen tipi	Yardımcı kontak bloğu
Ürün uyumluluğu	GV3ME
Montaj konumu	Ön taraf
Yardımcı kontak çalışma	Hata sinyali 1 NA
Kutup kontak düzenleme	1 NA
Set başına Miktar	10'lu set

Tamamlayıcı

[Ui] nominal yalıtım voltajı	600 V 'e uygunUL 508 690 V 'e uygunIEC 60947-1 600 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
[Ue] nominal çalışma voltajı	48...690 V AC 24...220 V DC
[Ith] klasik açık hava termik akımı	6 A
Mekanik dayanıklılık	1000 cycles
Koruma tipi	GB2CB... devre kesici GG sigorta 6 A
VA cinsinden nominal çalışma gücü	240 VA -de 48 V AC-11 - elektrik dayanıklılığı: 1000 cycles 450 VA -de 440 V AC-11 - elektrik dayanıklılığı: 1000 cycles 450 VA -de 500 V AC-11 - elektrik dayanıklılığı: 1000 cycles 200 VA -de 690 V AC-11 - elektrik dayanıklılığı: 1000 cycles 460 VA -de 110...127 V AC-11 - elektrik dayanıklılığı: 1000 cycles 800 VA -de 220...240 V AC-11 - elektrik dayanıklılığı: 1000 cycles 850 VA -de 380...415 V AC-11 - elektrik dayanıklılığı: 1000 cycles
W cinsinden nominal çalışma gücü	180 W -de 24 V DC-11 - elektrik dayanıklılığı: 1000 cycles 180 W -de 48 V DC-11 - elektrik dayanıklılığı: 1000 cycles 135 W -de 60 V DC-11 - elektrik dayanıklılığı: 1000 cycles 105 W -de 110 V DC-11 - elektrik dayanıklılığı: 1000 cycles 90 W -de 220 V DC-11 - elektrik dayanıklılığı: 1000 cycles
Genişlik	9 mm

Ortam

Çevresel özellik	Normal ortam
------------------	--------------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,4 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	7,4 cm
Package 1 Weight	23 g

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
EU RoHS Direktifi	Uyumlu  EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------