



Principal

Gama de produtos	Harmonia iPC
Tipo de produto ou componente	Ecrã plano
Tipo de terminal	Ecrã táctil
Montagem de dispositivos	Encastrado
Compatibilidade de produtos	Caixa Modular PC

Complementar

Ângulo de visão horizontal x vertical	150 x 140°
Relação de contraste	500:1
Resolução em pixels	1366 x 768
Resolução do ecrã táctil	4096 x 4096
Resolução de visualização	1366 x 768 pixels WHD FWXGA
Tamanho de visualização	18,5 polegadas
Relação de aspecto	16:09
Tipo de visor	LCD TFT a cores LED
Cor de exposição	16777216 cores
Luminância	300 cd/m²
Duração da retroiluminação	50000 horas a 25 °C
Painel táctil	Tecnologia de capacidade de projecção multi-toque (PCT)
Função disponível	Operar com água no ecrã
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V DC alimentação eléctrica 100...240 V AC alimentação eléctrica
Limites de tensão de alimentação	18...36 V
Corrente de irrupção	8,9 A
Consumo de energia em W	63,28 W Box PC HMIBMP) 58,28 W Box PC HMIBMU)
Sinalização local	LED de estado
Profundidade	Recinto : 28 mm 7 mm
Altura	309 mm
Largura	488,3 mm
Peso líquido	5,2 kg

Ambiente

Normas	UL 60950 CSA C22.2 N ° 60950
Certificações de produtos	EAC[RETURN]C-Tick[RETURN]CCC
Grau de protecção IP	IP66
Grau de protecção NEMA	NEMA 4X
Grau de poluição	2
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-30...70 °C
Humidade relativa	10...95 % não-condensação

Temperatura do ar ambiente para operação	0...55 °C
Altitude de funcionamento	2000 m
Resistência a vibrações	1 gn (f = 5...500 Hz) HDD 2 gn (f = 5...500 Hz) SSD 2 gn (f = 5...500 Hz) Cartão Cfast

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23,5 cm
Package 1 Width	61,5 cm
Package 1 Length	74,2 cm
Package 1 Weight	5,2 kg


Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual


Garantia	24 meses
----------	----------

Dimensões




- (1) Vista frontal
(2) Vista direita

Requisitos de espaçamento




- 1: Saída de ar
2: Entrada de ar

Orientação de montagem



Dimensões do recorte do painel



A		B		C		R	
mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.
479,3	18,87	300,3	11,82	2...6	0,08...0,23	5	0,20