



Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termékválaszték	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Vízszivárgás érzékelő
Készülék alkalmazás	Raktárak és parkoló garázsok Lakossági Médiaeszköz-támogatás Impulzusgenerátor Secure lighting Staging equipment

Kiegészítő jellemzők

A telepítés típusa	Kültéri
Total system power	50 W
Fényforrás	LED
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC
Power factor	0,9
Színvisszaadási index	R _a = 80
Fényáram	5000 lm
Izzó élettartama	50000 óra
Színhőmérséklet	4000 K
Színárnyalat	Fekete
Elektromos szigetelési osztály	H osztály
Sugárzási szög	110 °
Forma	Négyszögletes
Magasság	215,4 mm
Szélesség	161,4 mm
Mélység	31,0 mm
Nettó súly	1,02 kg

Környezet

Környezeti jellemző	Időjárásálló
IP védettségi fok	IP65
IK védettségi fok	IK05
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-30...45 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	22,5 cm
1. csomag szélessége	22,5 cm
1. csomag hossza	22,5 cm
1. csomag súlya	1,15 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03

Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	11,941 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	160
3.csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	203,056 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	3 years
----------	---------