



### Principal

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sistema de instalação de cablagem | Caixa para secretária<br>Pólo<br>Poste<br>Caminho |
| Tipo de produto ou componente     | Dispositivo de ligação à terra                    |

### Complementar

|                                    |                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de pólo                       | Frente e verso<br>Unilateral                                                                                      |
| Tipo de posto                      | Frente e verso<br>Unilateral                                                                                      |
| Tipo de caixa de serviço           | Kit caixa de serviço                                                                                              |
| Apresentação do dispositivo        | Vazio                                                                                                             |
| Tonalidade                         | Verde<br>Amarelo                                                                                                  |
| Quantidade por conjunto            | Conjunto de 10                                                                                                    |
| Materiais de fecho                 | Alumínio                                                                                                          |
| Dimensão de fecho                  | 155 x 55 mm<br>95 x 55 mm<br>185 x 55 mm<br>80 x 55 mm<br>165 x 55 mm<br>75 x 55 mm<br>120 x 55 mm<br>140 x 55 mm |
| Compatibilidade do produto         | Altira dispositivos de cablagem<br>Unica dispositivos de cablagem                                                 |
| Acabamento superficial pólo / post | Pó revestido<br>Anodizado                                                                                         |
| Modo de fixação pólo               | Montado em tensão<br>Free-standing                                                                                |
| Material                           | Alumínio                                                                                                          |
| Comprimento                        | 300 mm                                                                                                            |
| Segmento de mercado                | Pequenos edifícios<br>Residencial                                                                                 |

### Ambiente

|                                          |                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                                   | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-1:2013/A1<br>EN 50085-2-1:2006<br>EN 50085-2-1:2011/A1<br>NF C 68-104 |
| Temperatura do ar ambiente para operação | -25...60 °C                                                                                                                 |
| Índice de protecção IP                   | IP30                                                                                                                        |

## Unidades de Embalagem

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 3,000 cm   |
| Package 1 Width              | 300,000 cm |
| Package 1 Length             | 3,000 cm   |
| Package 1 Weight             | 4,000 g    |
| Unit Type of Package 2       | CAR        |
| Number of Units in Package 2 | 300        |
| Package 2 Height             | 30,000 cm  |
| Package 2 Width              | 39,800 cm  |
| Package 2 Length             | 29,900 cm  |
| Package 2 Weight             | 5,080 kg   |
| Unit Type of Package 3       | P12        |
| Number of Units in Package 3 | 7200       |
| Package 3 Height             | 80,000 cm  |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 120,000 cm |
| Package 3 Weight             | 136,920 kg |

## Sustentabilidade da oferta

|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diretiva RoHS da UE           | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem metais pesados tóxicos    | Sim                                                                                             |
| Sem mercúrio                  | Sim                                                                                             |
| Regulamento RoHS China        | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Informações das isenções RoHS | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Divulgação Ambiental          | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |
| Perfil de Circularidade       | Não são necessárias operações de reciclagem específicas                                         |

## Garantia contratual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|