



Principal

Gama de produtos	OptiLine 70
Sistema de instalação de cablagem	Caminho
Product type	Canto externo
Colour	Alumínio metálico
Quantity package 1 / unit	Conjunto de 1

Complementar

Materiais de fecho	Alumínio
Dimensão de fecho	95 x 55 mm
Modo de fixação	Equipado com encaixe
Product material	PC/ABS pintado
Comprimento	105 mm
Altura	104 mm
Largura	105 mm

Ambiente

Normas	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Índice de protecção IP	IP40
Grau de protecção IK	IK07

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,4 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	97,15 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	29,9 cm
Package 2 Length	39,8 cm
Package 2 Weight	2,621 kg
Unit Type of Package 3	PAL

Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	45 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	32,968 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------