



Principal

Gama de produtos	OptiLine 70
Sistema de instalação de cablagem	Caminho
Product type	Elemento de remate
Colour	Alumínio metálico
Quantity package 1 / unit	Conjunto de 2

Complementar

Materiais de fecho	Alumínio
Dimensão de fecho	120 x 55 mm
Modo de fixação	Parafuso Equipado com encaixe
Product material	PC/ABS pintado
Comprimento	21 mm
Altura	124 mm
Largura	56 mm

Ambiente

Normas	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Índice de protecção IP	IP40
Grau de protecção IK	IK07

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,4 cm
Package 1 Width	5,6 cm
Package 1 Length	2,1 cm
Package 1 Weight	30 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	150
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	29,9 cm
Package 2 Length	39,8 cm
Package 2 Weight	5,206 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	1200

Package 3 Height	45 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	53,648 kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------