



#### Principal

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Gama de produtos                  | OptiLine 70                |
| Sistema de instalação de cablagem | Caminho                    |
| Product type                      | Peça de cobertura de junta |
| Colour                            | Alumínio metálico          |
| Quantity package 1 / unit         | Conjunto de 1              |

#### Complementar

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Materiais de fecho | Alumínio             |
| Dimensão de fecho  | 185 x 55 mm          |
| Modo de fixação    | Equipado com encaixe |
| Product material   | PC/ABS pintado       |
| Comprimento        | 100 mm               |
| Altura             | 190 mm               |
| Largura            | 57 mm                |

#### Ambiente

|                        |                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                 | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-1:2013/A1<br>EN 50085-2-1:2006<br>EN 50085-2-1:2011/A1<br>NF C 68-102 |
| Operating temperature  | -25...60 °C                                                                                                                 |
| Índice de protecção IP | IP40                                                                                                                        |
| Grau de protecção IK   | IK07                                                                                                                        |

#### Unidades de Embalagem

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 19,0 cm  |
| Package 1 Width              | 5,7 cm   |
| Package 1 Length             | 2,3 cm   |
| Package 1 Weight             | 41,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 75       |
| Package 2 Height             | 30 cm    |
| Package 2 Width              | 30 cm    |
| Package 2 Length             | 40 cm    |
| Package 2 Weight             | 3,568 kg |
| Package 3 Height             | 45 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diretiva RoHS da UE           | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem metais pesados tóxicos    | Sim                                                                                             |
| Sem mercúrio                  | Sim                                                                                             |
| Regulamento RoHS China        | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Informações das isenções RoHS | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Divulgação Ambiental          | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |
| Perfil de Circularidade       | Não são necessárias operações de reciclagem específicas                                         |

## Garantia contratual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|