



Principal

Gama de produtos	OptiLine 70
Sistema de instalação de cablagem	Caminho
Product type	Peça de cobertura de junta para cobertura frontal
Colour	Alumínio metálico
Quantity package 1 / unit	Conjunto de 5

Complementar

Materiais de fecho	Alumínio
Dimensão de fecho	120 x 55 mm 95 x 55 mm 155 x 55 mm 80 x 55 mm 185 x 55 mm
Modo de fixação	Equipado com encaixe
Product material	PC/ABS pintado
Comprimento	23 mm
Altura	71 mm
Largura	24 mm

Ambiente

Normas	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Índice de protecção IP	IP40
Grau de protecção IK	IK07

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,1 cm
Package 1 Width	2,4 cm
Package 1 Length	2,3 cm
Package 1 Weight	4,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	500
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm

Package 2 Weight	2,713 kg
Package 3 Height	30 cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------