



Principal

Gama de produtos	OptiLine 70
Sistema de instalação de cablagem	Pólo Caminho
Product type	Adaptador
Materiais de fecho	Alumínio Plástico
Tipo de pólo	Frente e verso Unilateral
Tipo de posto	Unilateral Frente e verso
Tipo de caixa de serviço	Kit caixa de serviço
Dimensão de fecho	80 x 55 mm 185 x 55 mm 95 x 55 mm 120 x 55 mm 155 x 55 mm
Configuration	Vazio
Suitable for	Altira dispositivos de cablagem
Acabamento superficial pólo / post	Anodizado
Modo de fixação pólo	Montado em tensão Free-standing

Complementar

Número de módulos	1 módulo
Colour	Branco polar RAL 9003)
Modo de fixação	Equipado com encaixe
Product material	PC/ABS
Quantity package 1 / unit	Conjunto de 1
Comprimento	71 mm
Altura	73 mm
Largura	35 mm

Ambiente

Normas	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Operating temperature	-25...60 °C
Índice de protecção IP	IP21

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,2 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	7,7 cm
Package 1 Weight	36,0 g
Unit Type of Package 2	S03

Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,032 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------