



### Principal

Alcance	TeSys
Nome abreviado do equipamento	KAF1
Tipo de produto ou componente	Manípulo rotativo
Compatibilidade de produtos	VN20 VN12 V02 ...V2
Cor do manípulo	Preto

### Complementar

Cor da placa frontal do manípulo	Preto
Comando rotativo com encravamento por cadeado	1 a 3 cadeados 4...8 mm
Marcação	0 - 1
Modo de fixação	Por 4 parafusos
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Altura	60 mm
Largura	60 mm
Peso líquido	0,075 kg

### Ambiente

Grau de protecção IP	IP65
----------------------	------

### Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,800 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	6,500 cm
Package 1 Weight	69,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,671 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	360
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	38,220 kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declarção RoHS Da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declarção RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------