



Principal

Gama de produtos	Canalis
Nome abreviado do equipamento	KBA
Tipo de oferta	Classic Control system
Tipo de produto ou componente	Comprimento recto
Descrição do barramento	Comprimento distribuído
Aplicação do aparelho	Iluminação Distribuição tomada
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	25 A a 35 °C
[Ue] tensão operacional nominal	230...400 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Polaridade do caminho de cabos do barramento	3L + N + PE
Número de circuitos	1
Número de tomadas de derivação	3
Tipo de controlo	Comunicação
Protocolo da porta de comunicação	DALI
Modo de montagem	Por cliques

Complementar

[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
[Ui] tensão estipulada de isolamento	690 V
[Icw] Corrente Nominal de Curta Duração Admissível	0,44 kA
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	4,4 kA
Limite de estresse térmico	195 kA ² .s
Maximum radiated magnetic field	2 pT
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Maximum voltage drop	<0,72 V 1 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento <0,67 V 0,9 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento <0,61 V 0,8 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento <0,54 V 0,7 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento
Normas	EN / IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Largura	30 mm
Altura	46 mm
Comprimento	3 m
Cor	Branco(RAL 9003)
Peso líquido	3,1 kg

Ambiente

Grau de protecção IP	IP55 conforming to EN/IEC 60529
Grau de protecção IK	IK06 conforming to EN/IEC 62262
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...35 °C 100% de In) 35...40 °C 96% de In) 40...45 °C 93% de In) 45...50 °C 89% de In) 50...55 °C 85% de In)

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,600 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	300,000 cm
Package 1 Weight	3,150 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	10,500 cm
Package 2 Width	10,500 cm
Package 2 Length	318,000 cm
Package 2 Weight	18,900 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	52,500 cm
Package 3 Width	64,000 cm
Package 3 Length	320,000 cm
Package 3 Weight	453,600 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------