



Principal

Alcance	Canalis
Tipo de oferta	Classic Control system
Tipo de produto ou componente	Ligador
Aplicação do aparelho	Iluminação Distribuição tomada
Compatibilidade gama	Canalis KBA ligador de calha elétrica pré fabricada Canalis KBB ligador de calha elétrica pré fabricada
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	10 A a 35 °C
[Ue] tensão operacional nominal	230...240 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Protocolo da porta de comunicação	DALI
Polaridade da unidade de derivação	L1 + N + PE
Tipo de conector da unidade de derivação	Com polaridade fixa
Cor de bloqueio da derivação	Verde

Complementar

Cor	Creme(RAL 9001)
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
[Ui] tensão estipulada de isolamento	690 V
Tipo de protecção	Sem protecção
Ligação elétrica	Pré-equipado com SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm ² para 0,8 m
Largura	55 mm
Profundidade	12,5 mm
Altura	42 mm
Peso líquido	100 g
Quantidade por conjunto	Conjunto de 10
Normas	EN/IEC 61439-1 EN / IEC 61439-6

Ambiente

Grau de protecção IP	IP55 conforming to EN/IEC 60529
----------------------	---------------------------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,300 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	6,000 cm
Package 1 Weight	66,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	14,500 cm
Package 2 Length	39,000 cm
Package 2 Weight	764,000 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	74,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	97,776 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------