



Principal

Gama de produtos	Canalis
Nome do produto	KN
Nome abreviado do equipamento	KNA
Compatibilidade do produto	Canalis KNA busbar trunking 100 A
Tipo de produto ou componente	Unidade de alimentação
Conductors material	Alumínio
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	100 A
[Ue] tensão operacional nominal	230 ... 500 V
Número de circuitos	1
Polaridade do caminho de cabos do barramento	3L + N + PE L + N + PE
Tipo de protecção	Sem protecção
Tipo de controlo	Sem
Cor	Branco(RAL 9001)

Complementar

Equipamento fornecido	Batente
Local de montagem	Esquerda Direita
Modo de montagem	Por cliques
Suporte de montagem	Barramento
Ligações - terminais	Terminal para 35 mm ² flexível Terminal para 50 mm ² rígido
Largura	340 mm
Profundidade	112 mm
Altura	127 mm
Peso líquido	1,12 kg
Normas	IEC 61439-6

Ambiente

Grau de protecção IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,5 cm
Package 1 Width	14,0 cm
Package 1 Length	35,0 cm
Package 1 Weight	1,173 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	62,0 cm
Package 2 Width	73,0 cm

Package 2 Length	92,0 cm
Package 2 Weight	68,0 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------