



### Principal

Gama de produtos	Canalis
Nome do produto	KN
Nome abreviado do equipamento	KNA
Compatibilidade do produto	Canalis KNA busbar trunking 40...63 A
Tipo de produto ou componente	Unidade de alimentação
Conductors material	Alumínio
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	63 A
[Ue] tensão operacional nominal	230 ... 500 V
Número de circuitos	1
Polaridade do caminho de cabos do barramento	3L + N + PE L + N + PE
Tipo de protecção	Sem protecção
Tipo de controlo	Sem
Cor	Branco(RAL 9001)

### Complementar

Equipamento fornecido	Batente
Local de montagem	Esquerda Direita
Modo de montagem	Por cliques
Suporte de montagem	Barramento
Ligações - terminais	Bloco de terminais para 16 mm <sup>2</sup> flexível Bloco de terminais para 25 mm <sup>2</sup> rígido
Largura	265 mm
Profundidade	71 mm
Altura	92 mm
Peso líquido	580 g
Normas	IEC 61439-6

### Ambiente

Grau de protecção IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08 conforming to IEC 62262

### Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	29,900 cm
Package 1 Weight	650,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	36

Package 2 Height	37,400 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	29,818 kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

## Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------