



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termékcsalád kompatibilitása	Canalis KN gyűjtő sín kábelcsatorna
Termék vagy alkatrész típusa	Leágazó egység
Busbar trunking compatibility	Canalis KN gyűjtő sín kábelcsatornaplug-in kimenetek
Le névleges üzemi áram	63 A
Védelem típusa	Megszakító védelem: miniatűr megszakító (MCB)
Szerelési mód	Plug-in fix polaritással
Leágazóegység polaritása	3L+N+PE
Szín	Fehér (RAL 9001)

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Kisteljesítményű elektromos elosztás
Tartozék	8 megszakító külön kell rendelni fedőlemez
Ue névleges üzemi feszültség	230...690 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4,6 kV
Ui névleges szigetelési feszültség	400 V hőmérséklettől függően 500 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Villamos csatlakozás	TwinBus csatlakozás - ISO50 - kábel: 25 mm ² rugalmas TwinBus csatlakozás - ISO50 - kábel: 25 mm ² merev
Door/cover opening side	Jobb
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód	Ajtónyitással
Szabványok	IEC 61439-6 IEC 61439-1
18 mm távolság	8
Szélesség	344 mm
Mélység	106 mm
Depth (door open)	432.5 mm
Magasság	165 mm
Nettó súly	1,4 kg

Környezet

Földelési rendszer	TT TN-S IT
IP védettségi fok	IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK08 conforming to IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,700 cm
1. csomag szélessége	16,600 cm
1. csomag hossza	34,600 cm

1. csomag súlya	1,500 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	52
2.csomag magassága	60,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	90,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------