



Ana

Seri	TeSys
Ürün adı	TeSys K
Ürün ya da bileşen tipi	Yardımcı kontak bloğu
Ürün grubu	LA1
Seri uyumluluğu	TeSys K LC1K[RETURN]TeSys K CA2K[RETURN]TeSys K CA3K
Montaj konumu	Ön
Kutup kontak düzenleme	4 NA
Contacts operation	Anlık
[Ue] nominal çalışma voltajı	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] nominal yalıtım voltajı	690 V 'e uygun IEC 60947-5-1 600 V 'e uygun UL 60947-5-1 600 V 'e uygun CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] klasik açık hava termik akımı	10 A (at 50 °C)
Standartlar	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048,5 JIS C8201-5-1
Ürün sertifikaları	CB Şeması [RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CE

Tamamlayıcı

Irms nominal kapama kapasitesi	110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
İzin verilebilir kısa süreli akım	80 A 1 sn 60 A 500 ms 110 A 100 ms
İlgili sigorta değeri	10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
Minimum anahtarlama akımı	5 mA
Minimum anahtarlama gerilimi	17 V
Çakışmama mesafesi	0,5 mm
Yalıtım direnci	> 10 MOhm
Bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,34...1,5 mm ² esnek ile Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,75...4 mm ² esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1,5...4 mm ² sert Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,34...1,5 mm ² esnek ile Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,75...4 mm ² esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1,5...4 mm ² sert
Sıkma torqu	1,3 N.M - tornavidayla Philips No 2 1,3 N.m - tornavidayla pozidriv No 2
Yükseklik	30 mm
Genişlik	38 mm
Derinlik	35 mm
Ürün ağırlığı	0,045 kg

Ortam

Çevresel özellik	Normal ortam
IP koruma derecesi	IP20 'e uygun IEC 60529
Koruyucu bakım	TC 'e uygun IEC 60068
Depolama ortam koşulları	-50...80 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...50 °C
Çalışma yüksekliği	2000 m

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	4 cm
Package 1 Length	3,8 cm
Package 1 Weight	40 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3 cm
Package 2 Width	16 cm
Package 2 Length	17 cm
Package 2 Weight	410 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,555 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu  EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------