



Principal

Alcance	TeSys
Nome do produto	TeSys LE
Nome abreviado do equipamento	LE1D
Tipo de produto ou componente	Arrancador DOL embutido
Aplicação do aparelho	Padrão
Categoria de utilização	AC-3
Composição do dispositivo	Relé térmico encomendados em separado Contactor
Tipo de Controlo	Botão de pressão começar verde I Botão de pressão stop/reset vermelho O

Complementar

Alimentação do motor kW	3 KW a 220/230 V AC 50/60 Hz 7,5 KW a 500 V AC 50/60 Hz 7,5 KW a 660/690 V AC 50/60 Hz 5,5 KW a 380/400 V AC 50/60 Hz 5,5 KW a 415 V AC 50/60 Hz 5,5 kW a 440 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current	12 A
[Uc] control circuit voltage	400 V AC 50/60 Hz
Número de entrada de cabo	2 ISO20 topo 2 ISO20 fundo
Largura	88 mm
Altura	166 mm
Profundidade	128,5 mm
Peso líquido	0,92 kg

Ambiente

Material	Polycarbonato
Grau de proteção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK07 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 60947-4-1
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...40 °C
Característica ambiental	Padrão Ambiente
Certificações de produtos	UKCA

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	17,2 cm
Package 1 Length	20,6 cm
Package 1 Weight	880,0 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	80,0 cm

Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	38,98 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------