



Principal

Alcance	TeSys
Nome do produto	TeSys LE
Nome abreviado do equipamento	LE6D
Tipo de produto ou componente	Arrancador star-delta embutido
Aplicação do aparelho	Padrão
Material	Policarbonato
Categoria de utilização	AC-3
Composição do dispositivo	Relé térmico encomendados em separado Contactores estrela-triângulo Seccionador de fusíveis Bloqueio mecânico
Alimentação do motor kW	5,5 KW a 220 V AC 50/60 Hz 11 KW a 380/400 V AC 50/60 Hz 11 KW a 415 V AC 50/60 Hz 11 kW a 440 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	400 V AC 50/60 Hz
Classificação faça fusível associado	25 A 10 x 38 mm aM
Tipo de Controlo	Botão de pressão começar verde I Botão de pressão stop/reset vermelho O

Complementar

Número de entrada de cabo	2 ISO20 topo 2 ISO25 topo 2 ISO32 topo 2 ISO40 topo 2 ISO20 fundo 2 ISO25 fundo 2 ISO32 fundo 2 ISO40 fundo
Largura	186 mm
Altura	348 mm
Profundidade	175,5 mm
Peso líquido	3,9 kg

Ambiente

Grau de proteção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK07 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 60947-4-1
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...40 °C
Característica ambiental	Padrão Ambiente
Certificações de produtos	UKCA

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	29,0 cm
Package 1 Width	28,5 cm
Package 1 Length	46,0 cm
Package 1 Weight	3,94 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	77,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	32,14 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------