



Principal

Alcance	TeSys
Nome do produto	TeSys LG
Nome abreviado do equipamento	LG7K
Tipo de produto ou componente	Arrancador DOL embutido
Aplicação do aparelho	Segurança
Categoria de utilização	AC-3
Composição do dispositivo	Contacto Disjuntor
Alimentação do motor kW	0,75 kW a 220/230 V AC 50/60 Hz 1,5 kW a 400/415 V AC 50/60 Hz 1,5 kW a 440 V AC 50/60 Hz
Gama de regulação de protecção térmica	2,5...4 A
[Uc] control circuit voltage	380/400 V AC 50/60 Hz
Tipo de Controlo	Botão de pressão começar branco I Botão de pressão parar preto O Botão de pressão Cabeça de cogumelo paragem de emergência vermelho

Complementar

Normas	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Certificações de produtos	CE[RETURN]UKCA
Número de entrada de cabo	4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 topo 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 fundo
Altura	165 mm
Profundidade	177 mm
Peso líquido	1,3 kg
Largura	175 mm

Ambiente

Material	Polycarbonato
Grau de protecção IK	IK07 conforming to IEC 60529
Grau de protecção IP	IP55em conformidade com IEC 60529
Característica ambiental	Padrão Ambiente

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20,500 cm
Package 1 Width	25,500 cm
Package 1 Length	27,500 cm
Package 1 Weight	1,596 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	75,000 cm

Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	32,080 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------