



### Principal

|                                        |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance                                | TeSys                                                                                                                                     |
| Nome do produto                        | TeSys LG                                                                                                                                  |
| Nome abreviado do equipamento          | LG7K                                                                                                                                      |
| Tipo de produto ou componente          | Arrancador DOL embutido                                                                                                                   |
| Aplicação do aparelho                  | Segurança                                                                                                                                 |
| Categoria de utilização                | AC-3                                                                                                                                      |
| Composição do dispositivo              | Contacto<br>Disjuntor                                                                                                                     |
| Alimentação do motor kW                | 4 KW a 400/415 V AC 50/60 Hz<br>4 KW a 440 V AC 50/60 Hz<br>1,5 kW a 220/230 V AC 50/60 Hz                                                |
| Gama de regulação de protecção térmica | 6...10 A                                                                                                                                  |
| [Uc] control circuit voltage           | 380/400 V AC 50/60 Hz                                                                                                                     |
| Tipo de Controlo                       | Botão de pressão começar branco I<br>Botão de pressão parar preto O<br>Botão de pressão Cabeça de cogumelo paragem de emergência vermelho |

### Complementar

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Normas                    | IEC 60204-1<br>IEC 60947-4-1                          |
| Certificações de produtos | CE[RETURN]UKCA                                        |
| Número de entrada de cabo | 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 topo<br>4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 fundo |
| Altura                    | 165 mm                                                |
| Profundidade              | 177 mm                                                |
| Peso líquido              | 1,45 kg                                               |
| Largura                   | 175 mm                                                |

### Ambiente

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Material                 | Polycarbonato                     |
| Grau de protecção IK     | IK07 conforming to IEC 60529      |
| Grau de protecção IP     | IP55em conformidade com IEC 60529 |
| Característica ambiental | Padrão Ambiente                   |

### Unidades de Embalagem

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 22,500 cm |
| Package 1 Width              | 23,000 cm |
| Package 1 Length             | 29,000 cm |
| Package 1 Weight             | 1,740 kg  |
| Unit Type of Package 2       | P06       |
| Number of Units in Package 2 | 12        |
| Package 2 Height             | 75,000 cm |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 2 Width  | 60,000 cm |
| Package 2 Length | 80,000 cm |
| Package 2 Weight | 34,120 kg |

### Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme com os requerimentos de excepção                                                                                                                       |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                                                                                           |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                                                                                             |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                                                                                     |
| Perfil de Circularidade        | <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>                                                                                                             |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

### Garantia contratual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|