



Fő jellemzők

Termékválaszték	INS40...80
Készülék rövid neve	rotációs hajtás kulcsnyílás-adapter
Termék vagy alkatrész típusa	Forgó fogantyú készlet
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Vezérlő tartozékok
Fogantyú színe	Fekete
Fogantyú homloklap színe	Fekete
Forgatófogantyú szerelési stílus	Kibővített

Kiegészítő jellemzők

Forgatófogantyús lakat	Zár KIKAPCSOLT állapotban
Forgatófogantyú szerelési hely	Mellső

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,5 cm
1. csomag szélessége	10,0 cm
1. csomag hossza	48,0 cm
1. csomag súlya	499,9 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	2,999 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	72
3. csomag magassága	90,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	35,993 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------