



Ana

Seri	ComPacT
Ürün serisi	ComPacT NSX100...250 ComPacT NSX100...250 yeni nesil ComPacT NSX400...630 ComPacT NSX400...630 yeni nesil ComPacT NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC yeni nesil ComPacT NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 DC PV yeni nesil ComPacT NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC yeni nesil ComPacT NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV yeni nesil
Ürün grubu	MN
Ürün ya da bileşen tipi	Gerilim bobini
Cihaz uygulaması	Kontrol
Bobin gerilimleri	Açma bobini Düşük gerilim bobini
Kontrol devresi gerilimi	220...240 V AC 50/60 Hz 208...277 V AC 60 Hz
Seri uyumluluğu	ComPacT new generation ComPacT NSX yeni nesil ComPacT new generation ComPacT NSX DC yeni nesil Compact Compact NSX Compact ComPacT NSX DC Easypact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard

Tamamlayıcı

Operating threshold	0,35...0,7 x Un açma 0,85 x Un kapama
Yanıt süresi	50 ms
Besleme tutma gücü	5 VA
Besleme kalkış gücü	10 VA
Yardımcı bağlantı terminali	Spring 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16)
Tel sıyırma uzunluğu	7 mm

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	4,6 cm
Package 1 Length	6,0 cm
Package 1 Weight	120,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,2 cm
Package 2 Width	10,4 cm
Package 2 Length	23,5 cm
Package 2 Weight	1,252 kg
Unit Type of Package 3	S03

Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	7,896 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
PVC içermez	Evet

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------