



### Ana

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seri                                                 | Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ürün adı                                             | Compact NSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ürün serisi                                          | ComPact NSX400...630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ürün grubu                                           | NSX400F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ürün ya da bileşen tipi                              | Devre kesici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cihaz uygulaması                                     | Dağıtım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Number of poles                                      | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Korumalı kutup açıklaması                            | 3t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [In] nominal akım                                    | 400 A -de 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ue] nominal çalışma voltajı                         | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Şebeke tipi                                          | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Şebeke frekansı                                      | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Yalıtıma uygunluk                                    | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kullanım kategorisi                                  | Kategori A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 40 KA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2<br>85 KA -de 240 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508<br>25 KA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2<br>36 KA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2<br>10 KA Icu -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2<br>35 KA -de 480 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508<br>20 KA -de 600 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508<br>20 KA Icu -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2<br>30 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Performance level                                    | F 36 kA 415 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Açma Birimi Adı                                      | Micrologic 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Açma birimi teknolojisi                              | Elektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Açma Birimi Koruma Fonksiyonları                     | LSol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kontrol tipi                                         | Geçiş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Circuit breaker mounting mode                        | Sabit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Tamamlayıcı

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] nominal yalıtım voltajı                              | 800 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı                      | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity       | 40 KA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2<br>36 KA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2<br>10 KA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2<br>10 KA -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2<br>25 KA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2<br>30 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Mekanik dayanıklılık                                      | 15000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elektrik dayanıklılığı                                    | 3000 Cycles -de 690 V In<br>6000 Cycles -de 690 V In/2<br>6000 Cycles -de 440 V In<br>12000 cycles -de 440 V In/2                                                                                                                                                                                                          |
| Montaj desteği                                            | Arka plaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Üst bağlantı                                              | Ön                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aşağı bağlantı                                            | Ön                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bağlantı aralığı                                          | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Koruma tipi                                               | L : for aşırı yük koruma (uzun süreli)<br>So : for short time short-circuit protection with fixed delay<br>I : for anlık kısa devre koruması                                                                                                                                                                               |
| Açma birimi derecesi                                      | 400 A -de 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Ayarlanabilir 9 ayar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 160...400 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Sabit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 16 s -de 6 x Ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Termik bellek                                             | Açmadan önce ve sonra 20 dakika                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Ayarlanabilir 9 ayar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 1.5...10 x Ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Sabit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li       | Sabit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range    | 4800 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Toprak kaçışı koruması                                    | Yok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alan seçimli kilitleme ZSI                                | Olmadan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Number of slots for electrical auxiliaries                | 6 slot(lar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Yerel sinyalleme                                          | Çalıştırmak için hazır: flashing LED (yeşil)<br>Aşırı yük: LED % 105 Ir (kırmızı)<br>Aşırı yük: LED % 90 Ir (turuncu)                                                                                                                                                                                                      |
| Width (W)                                                 | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Height (H)                                                | 255 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Depth (D)                                                 | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ürün ağırlığı                                             | 6,05 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Ortam

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Standartlar                     | EN/IEC 60947                                                      |
| Ürün sertifikaları              | CCC[RETURN]EAC[RETURN]Denizcilik                                  |
| Aşırı gerilim kategorisi        | Class II                                                          |
| Elektrikli şok koruma sınıfı    | Sınıf II                                                          |
| Kirlenme derecesi               | 3 'e uygunIEC 60664-1                                             |
| IP koruma derecesi              | IP40 'e uygunIEC 60529                                            |
| IK koruma derecesi              | IK07 conforming to IEC 62262                                      |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25...70 °C                                                       |
| Depolama ortam koşulları        | -50...85 °C                                                       |
| Bağıl nem                       | 0...95 %                                                          |
| Çalışma yüksekliği              | 0...2000 m değer kaybı olmadan<br>2000 m...5000 m değer kaybı ile |

### Paketleme üniteleri

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 15 cm     |
| Package 1 Width              | 16 cm     |
| Package 1 Length             | 29 cm     |
| Package 1 Weight             | 5,589 kg  |
| Unit Type of Package 2       | S04       |
| Number of Units in Package 2 | 3         |
| Package 2 Height             | 30 cm     |
| Package 2 Width              | 40 cm     |
| Package 2 Length             | 60 cm     |
| Package 2 Weight             | 17,434 kg |
| Unit Type of Package 3       | P12       |
| Number of Units in Package 3 | 12        |
| Package 3 Height             | 80 cm     |
| Package 3 Width              | 80 cm     |
| Package 3 Length             | 120 cm    |
| Package 3 Weight             | 80 kg     |

### Sürdürülebilirlik Teklifi

|                                 |                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sürdürülebilirlik teklif durumu | Green Premium ürünü                                                                                                                         |
| REACH Düzenlemesi               |  REACH Bildirisi                                           |
| EU RoHS Direktifi               | Muafiyetlerle uyumlu                                                                                                                        |
| Cıva içermez                    | Evet                                                                                                                                        |
| Çin RoHS Düzenlemesi            |  Çin RoHS Beyanı                                         |
| RoHS muafiyet bilgileri         |  Evet                                                    |
| Çevre Beyanı                    |  Çevresel Ürün Profili                                   |
| Döngüsellik Profili             |  Kullanım Sonu Bilgileri                                 |
| WEEE                            | Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |

### Sözleşme garantisi

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|