



### Fő jellemzők

|                                        |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                           | EasyPact                                                                                                                                                            |
| Termékválaszték                        | Easypact CVS100...250                                                                                                                                               |
| Termék neve                            | EasyPact CVS                                                                                                                                                        |
| Készülék rövid neve                    | CVS100B                                                                                                                                                             |
| Termék vagy alkatrész típusa           | Áramkör-megszakító                                                                                                                                                  |
| Készülék alkalmazás                    | Elosztás                                                                                                                                                            |
| Pólusok megnevezése                    | 3P                                                                                                                                                                  |
| Védett pólusok leírása                 | 3d                                                                                                                                                                  |
| Earth leakage protection (Vigi add on) | Nincs                                                                                                                                                               |
| [In] névleges áram                     | 63 A -40 °C                                                                                                                                                         |
| Hálózat típusa                         | AC                                                                                                                                                                  |
| Felhasználási kategória                | AC                                                                                                                                                                  |
| [Icu] Breaking capacity                | 40 KA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2<br>25 KA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2<br>20 KA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 |
| Kioldóegység megnevezése               | TM-D                                                                                                                                                                |
| Kioldóegység technológia               | Termikus-mágneses                                                                                                                                                   |
| Kioldó egység névleges értékek         | 63 A -40 °C                                                                                                                                                         |
| Védelem típusa                         | Túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem<br>Rövidzár                                                                                                 |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                     |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság             | 8 kV conforming to EN/IEC 60947-3                                                                                                                       |
| Hálózati frekvencia                                 | 50/60 Hz                                                                                                                                                |
| Megszakítónévleges értékek kód                      | B                                                                                                                                                       |
| Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség       | 15 KA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2<br>25 KA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2<br>40 KA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 |
| Mechanikai tartósság                                | 30000 ciklus                                                                                                                                            |
| Elektromos élettartam                               | 12000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2                                                                                                       |
| Vezérlő típusa                                      | Kapcsoló                                                                                                                                                |
| Termikus védelem beállítási tartomány               | 44,1...63 A                                                                                                                                             |
| Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir         | Állítható                                                                                                                                               |
| Hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya      | 0,7...1 x In                                                                                                                                            |
| Hosszú idejű késleltetés beállítás típusa           | Rögzített                                                                                                                                               |
| Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii         | Rögzített                                                                                                                                               |
| Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány | 500 A                                                                                                                                                   |
| Érintkező helyzetjelző                              | Igen                                                                                                                                                    |
| Rögzítés                                            | Síntartó kengyel                                                                                                                                        |
| Szerelési mód                                       | Rögzített, 2 TL között                                                                                                                                  |
| Felső csatlakozás                                   | Mellső                                                                                                                                                  |
| Alsó csatlakozás                                    | Mellső                                                                                                                                                  |
| Csatlakozások - bekötési pontok                     | Csavaros csatlakozók                                                                                                                                    |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Csatlakozási távolság | 35 mm  |
| Kompatibilitási kód   | CVS100 |
| Szélesség             | 105 mm |
| Mélység               | 86 mm  |
| Magasság              | 161 mm |
| Nettó súly            | 1,5 kg |

## Környezet

|                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Szabványok                                          | EN 60947-3<br>IEC 60947-2       |
| Terméktanúsítványok                                 | GOST[RETURN]IEC-Ex INE 16.0047X |
| Áramútés védelmi osztály                            | II osztály                      |
| Szennyezettségi fok                                 | 3 megfelel IEC 60664-1          |
| IP védettségi szint                                 | IP40                            |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...70 °C                     |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -50...85 °C                     |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 13,800 cm |
| 1. csomag szélessége                 | 11,400 cm |
| 1. csomag hossza                     | 19,200 cm |
| 1. csomag súlya                      | 1,681 kg  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S04       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 12        |
| 2. csomag magassága                  | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 40,000 cm |
| 2. csomag hossza                     | 60,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 20,662 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                             |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen                                                                          |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                  |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |