



Ana

Seri	EasyPact
Ürün serisi	Easypact CVS400...630
Ürün adı	EasyPact CVS
Ürün grubu	CVS630N
Ürün ya da bileşen tipi	Devre kesici
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Kutup tanımı	3P
Korumalı kutup açıklaması	3d
Toprak kaçağı koruması (Vigi add on)	Yok
[In] nominal akım	600 A -de 40 °C
Şebeke tipi	AC
Kullanım kategorisi	Kategori A
[Icu] Kesme kapasitesi	70 KA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 KA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 42 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Açma Birimi Adı	TM-D
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Açma birimi derecesi	600 A -de 40 °C
Koruma türü	Kısa devre koruması (manyetik) Aşırı yük koruma (termik)

Tamamlayıcı

[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Derece kodu	N
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	70 KA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 KA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 32 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Mekanik dayanıklılık	15000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	4000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2
Kontrol tipi	Geçiş
Termik Koruma Ayar Aralığı	420...600 A
Uzun süreli açma ayar tipi Ir	Ayarlanabilir
Uzun süreli açma ayar aralığı	0,7...1 x In
Uzun süreli gecikme ayarı tipi	Sabit
Anlık açma ayar tipi li	Ayarlanabilir
Anlık açma ayar aralığı	4...8 x In
Kontak konum göstergesi	Evet
Montaj desteği	Arka plaka
Montaj Tipi	Sabit
Üst bağlantı	Ön
Aşağı bağlantı	Ön
Bağlantılar - terminaller	Vidalı bağlantı
Bağlantı aralığı	45 mm

Uyumluluk kodu	CVS630
Geniřlik	140 mm
Derinlik	110 mm
Yükseklik	255 mm
Ürün ağırlığı	5,2 kg

Ortam

Standartlar	IEC 60947-2 EN 60947-2
Ürün sertifikaları	GOST[RETURN]IEC
Elektrikli şok koruma sınıfı	Sınıf II
Kirletme derecesi	3 'e uygun IEC 60664-1
IP koruma derecesi	IP40
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama ortam koşulları	-50...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,900 cm
Package 1 Width	15,600 cm
Package 1 Length	28,900 cm
Package 1 Weight	5,325 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	16,735 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	 Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
PVC içermez	Evet