

LVCT00101S

LVCT 100 A - 0.333 V saída - TC de núcleo aberto - Ø=16 mm x H=20 mm



Principal

Alcance	PowerLogic
Nome abreviado do equipamento	LVCT
Tipo de produto ou componente	Transformador de corrente
Tensão de saída	0.333 V
Ligação elétrica	Cabo 1,8 m AWG 22) 600 V
Destino do produto	BCPM BCPMS Enercept IEM3000 EM3500 EM4200 EM4900
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de medição
Tipo de transformador de corrente	Equilíbrio do núcleo dividido
[In] corrente nominal	100 A
Frequência da rede	50/60 Hz

Complementar

Compatibilidade gama	PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMA multi-circuit energy meter PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMB multi-circuit energy meter PowerLogic PowerLogic BCPM BCPME multi-circuit energy meter PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA multi-circuit energy meter PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB multi-circuit energy meter PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE multi-circuit energy meter PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3502 central de medida de energia PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3550 central de medida de energia PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3555 central de medida de energia PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3560 central de medida de energia PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3561 central de medida de energia PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4235 central de medida de energia PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4236 central de medida de energia PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4904 multi-circuit energy meter PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4908 multi-circuit energy meter PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4914 multi-circuit energy meter PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4928 multi-circuit energy meter Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 central de medida de energia Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 central de medida de energia
Precisão de medição	1 % 10...100 %

Ambiente

Humidade relativa	95 %
Temperatura do ar ambiente para operação	0...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...105 °C
Largura	Interno: 16 mm Externo: 40 mm
Profundidade	37 mm
Altura	Externo: 53 mm Interno: 16 mm

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,2 cm
Package 1 Width	21 cm
Package 1 Length	25,4 cm
Package 1 Weight	169 g

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------